


# Kratkohodni cilindar ADVC-16-20-A-P-A

Broj artikla: 188121  
Proizvod u napuštanju

FESTO

za prepoznavanje pozicije. Kraj klipnjače s vanjskim navojem.  
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2026. Alternativni proizvod vidi  
Support Portal.



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrijednost  |
|--|---|
| Hod  | 20 mm   |
| Promjer klipa  | 16 mm   |
| Prigušivanje   | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano     |
| Položaj ugradnje   | proizvoljno                                       |
| Način funkcioniranja                                     | dvoradno  |
| Konstruktivna struktura                                  | Klip<br>Klipnjača                                 |
| Prepoznavanje pozicije                                   | za beskontaktni prekidač                          |
| Operating pressure MPa                                   | 0,1 ... 1 MPa                                     |
| Pogonski tlak  | 1 ... 10 bar                                      |
| Operating pressure                                       | 14,5 ... 145 psi                                  |
| Pogonski medij   | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja                      | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK                           | 1 - niska otpornost na koroziju                   |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L                                 |
| Temperatura okoline                                      | -20 ... 80 °C                                     |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 90 N  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 121 N   |
| Pokretna masa  | 21 g  |
| Pokretna masa kod hoda 0 mm                              | 13 g  |
| Prirast pokretne mase po 10 mm hoda                      | 4 g   |
| Težina proizvoda   | 110 g   |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm                             | 69 g  |
| Prirast težine po 10 mm hoda                             | 20 g  |
| Vrsta pričvršćenja                                       | s prolaznim provrtom<br>s priborom<br>po izboru:  |
| Pneumatski priključak                                    | M5  |
| Materijal - napomena                                     | RoHS sukladno                                     |
| Material cover   | Aluminijska legura za gnječenje<br>eloksirano     |
| Material seals   | TPE-U(PU)   |
| Material housing   | Aluminijska legura za gnječenje<br>eloksirano     |
| Material piston rod                                      | visokolegirani čelik                              |