



Magnetni ventil

MGTBH-5/2K-FR-230AC-NA

Broj artikla: 188401
Proizvod u napuštanju

FESTO

s NAMUR rasporedom priključka prema VDE/VDI 3845.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/2 monostabilan
Način aktiviranja	električno
Širina	35 mm
Normalni nazivni protok	400 l/min
Pogonski tlak	2 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Nazivni promjer	8 mm
Funkcija odlaznog zraka	može se prigušiti
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odgovara normi	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Ručno pomoćno aktiviranje	s uskakanjem
Vrsta upravljanja	predupravljano
Smjer strujanja	reverzibilno
Tlak upravljanja	2 ... 10 bar
b-vrijednost	0,25
C vrijednost	1,1 l/sbar
Vrijeme sklapanja isklj	90 ms
Vrijeme sklapanja uklj	20 ms
Parametri svitka	230 V AC: 50 Hz, vršna snaga 5 VA, snaga držanja 3,7 VA 230 V AC: 60 Hz, vršna snaga 5 VA, snaga držanja 3,7 VA
Dozvoljena kolebanja frekvencije	+/- 10 %
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
Klasa korozione otpornosti KBK	3
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Medij upravljanja	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Električni priključak	Utičnica Vijčana stezaljka M20x1,5
Priključak, otvor za disanje	interno
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča
Pneumatski priključak 2	Priključna ploča
Pneumatski priključak 3	Priključna ploča
Informacija o materijalu, brtve	NBR