

# Vakumska prihvatnica ESG-100

Broj artikla: 189179

FESTO



## Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Promjer usisne zdjelice	100 mm
Položaj ugradnje	okomito
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore Vakuumski priključak bočno s kompenzacijom visine sa dugačkim podešivačem visine
Dodjeljivanje držača usisne zdjelice	Veličina 5
Oblik usisnika	okrugli plosnati okrugli duboki okrugli, ekstra dubok
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Temperatura okoline	-30 ... 200 °C
Vakuumski priključak	G1/8 G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material suction cup	FPM NBR PUR VMQ (silikon) Vulkollan®