

Vakumska prihvatanica ESG-150

Broj artikla: 189180

FESTO



Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Promjer usisne zdjelice	150 mm
Položaj ugradnje	okomito
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore Vakuumski priključak bočno s kompenzacijom visine sa dugačkim podešivačem visine
Dodjeljivanje držača usisne zdjelice	Veličina 6
Oblik usisnika	okrugli plosnati
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Temperatura okoline	-30 ... 200 °C
Vakuumski priključak	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material suction cup	FPM NBR PUR VMQ (silikon)