

# Vakumska prihvatanica ESG-6X10

Broj artikla: 189184

FESTO



Prikaz primjera

## Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Veličina usisne zdjelice	6x10 mm
Položaj ugradnje	okomito
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore Vakuumski priključak bočno s kompenzacijom visine sa dugačkim podešivačem visine
Dodjeljivanje držača usisne zdjelice	Veličina 4
Oblik usisnika	ovalan, plosnat
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Temperatura okoline	-10 ... 70 °C
Vakuumski priključak	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material suction cup	NBR