


Držač ususne čašice ESH-HA-2-PK

Broj artikla: 189196

FESTO

bez kompenzacije visine, vakuumski priključak gore, pričvršćenje držača pomoću dviju šestobridnih matrica.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Volumen	0,169 cm ³
Položaj ugradnje	okomito
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore
Dodjeljivanje držača usisne zdjelice	Veličina 2
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	7 g
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Pričvršćenje usisne zdjelice	Promjer 4 mm
Vakuumski priključak	PK-4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR Čelik
Material bracket	Aluminij Poniklani mesing POM Čelik za poboljšanje visokolegirani čelik