


# Držač ususne čašice ESH-HA-3-QS

Broj artikla: 189197

FESTO

bez kompenzacije visine, vakuumski priključak gore, pričvršćenje držača pomoću dviju šestobridnih matice.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                             | Vrijednost  |
|--------------------------------------|---|
| Volumen                              | 0,52 cm <sup>3</sup>  |
| Položaj ugradnje                     | okomito   |
| Konstruktivna struktura              | Vakuumski priključak gore   |
| Dodjeljivanje držača usisne zdjelice | Veličina 3  |
| Pogonski medij                       | atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]                                   |
| Klasa korozione otpornosti KBK       | 1 - niska otpornost na koroziju   |
| PWIS conformity                      | VDMA24364-A1-L  |
| Temperatura okoline                  | 0 ... 60 °C   |
| Težina proizvoda                     | 20 g  |
| Vrsta pričvršćenja                   | s kontramaticom   |
| Pričvršćenje usisne zdjelice         | M4  |
| Vakuumski priključak                 | QS-6  |
| Materijal - napomena                 | RoHS sukladno   |
| Material seals                       | NBR   |
| Material bracket                     | Aluminij<br>Poniklani mesing<br>POM<br>Čelik za poboljšanje<br>visokolegirani čelik |