


# Držač ususne čašice ESH-HB-4-QS

Broj artikla: 189209

FESTO

bez kompenzacije visine, vakuumski priključak bočno.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Volumen	0,646 cm <sup>3</sup>
Položaj ugradnje	okomito
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak bočno
Dodjeljivanje držača usisne zdjelice	Veličina 4
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	27 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Pričvršćenje usisne zdjelice	M6
Vakuumski priključak	QS-6
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR Čelik
Material bracket	Aluminij Poniklani mesing POM Čelik za poboljšanje visokolegirani čelik