


# Držač ususne čašice ESH-HC-6-G

Broj artikla: 189222

FESTO

s kompenzacijom visine, vakuumski priključak gore, pričvršćenje držača pomoću dviju šestobridnih matrica.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Izjednačenje visine držača usisne zdjelice	20 mm
Volumen	11,537 cm <sup>3</sup>
Položaj ugradnje	okomito
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore s kompenzacijom visine
Dodjeljivanje držača usisne zdjelice	Veličina 6
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	472 g
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Pričvršćenje usisne zdjelice	M20x2
Vakuumski priključak	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material bracket	Aluminij Poniklani mesing POM Čelik za poboljšanje visokolegirani čelik