

Držač ususne čašice ESH-HCL-3-PK

Broj artikla: 189228

FESTO

s dugom kompenzacijom visine, vakuumski priključak gore,
pričvršćenje držača pomoću dviju šestobridnih matica.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Izjednačenje visine držača usisne zdjelice	20 mm
Volumen	1,383 cm ³
Položaj ugradnje	okomito
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore s kompenzacijom visine
Dodjeljivanje držača usisne zdjelice	Veličina 3
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	46 g
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Pričvršćenje usisne zdjelice	M4
Vakuumski priključak	PK-4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR Čelik
Material bracket	Aluminij Poniklani mesing POM Čelik za poboljšanje visokolegirani čelik