


# Držač ususne čašice ESH-HDL-5-G

Broj artikla: 189251

FESTO

s dugom kompenzacijom visine, vakuumski priključak bočno,  
pričvršćenje držača pomoću dviju šestobridnih matica.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Izjednačenje visine držača usisne zdjelice	30 mm
Volumen	1,667 cm <sup>3</sup>
Položaj ugradnje	okomito
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak bočno s kompenzacijom visine
Dodjeljivanje držača usisne zdjelice	Veličina 5
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	273 g
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Pričvršćenje usisne zdjelice	M10
Vakuumski priključak	G1/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material bracket	Aluminij Poniklani mesing POM Čelik za poboljšanje visokolegirani čelik