


Držač ususne čašice ESH-HE-4-G1/8

Broj artikla: 189256

FESTO

bez kompenzacije visine, s direktnim navojnim priključkom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	4 mm
Volumen	0,289 cm ³
Položaj ugradnje	okomito
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore
Dodjeljivanje držača usisne zdjelice	Veličina 4
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	11 g
Vrsta pričvršćenja	s vanjskim navojem preko vakuumskog priključka
Pričvršćenje usisne zdjelice	M6
Vakuumski priključak	G1/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	Aluminijska legura za gnječenje NBR POM Čelik
Material bracket	Čelik za poboljšanje