

Usisna zdjelica komplet ESS-6-SF

Broj artikla: 189277

FESTO

Potrošni element, lako izmjenljiv.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Min. radijus radnog predmeta R	15 mm
Nazivni promjer	2 mm
Promjer usisne zdjelice	6 mm
Volumen usisne zdjelice	0,015 cm ³
Prikladnost za impuls odbacivanja	≤ 4 bar
Položaj priključka	gore
Položaj ugradnje	proizvoljno
Dodjeljivanje držača usisne zdjelice	Veličina 2
Oblik usisnika	okrugli plosnati
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Pogonski tlak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nazivni pogonski tlak	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura okoline	-10 ... 200 °C
Sila držanja na nominalnom radnom tlaku	1,1 N
Poprečna sila kod nazivnog pogonskog tlaka	1,5 N
Težina proizvoda	0,2 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuuskog priključka
Vakuuski priključak	Unutarnji promjer 4 mm
Boja	sivo
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Material of threaded plug	Mjed poniklana
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material suction cup	FPM