

# Usisna zdjelica komplet ESS-100-SU

Broj artikla: 189323

FESTO

lako izmjenjivo,



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                   | Vrijednost   |
|--|--|
| Min. radijus radnog predmeta R             | 460 mm   |
| Nazivni promjer                            | 6 mm   |
| Promjer usisne zdjelice                    | 100 mm   |
| Volumen usisne zdjelice                    | 29,779 cm <sup>3</sup>                             |
| Položaj priključka                         | gore   |
| Položaj ugradnje                           | proizvoljno  |
| Dodjeljivanje držača usisne zdjelice       | Veličina 5   |
| Oblik usisnika                             | okrugli plosnati                                   |
| Operating pressure MPa                     | -95 ... 0 kPa                                      |
| Pogonski tlak                              | -0,95 ... 0 bar                                    |
| Operating pressure                         | -13,775 ... 0 psi                                  |
| Nominal operating pressure                 | -70 kPa  |
| Nazivni pogonski tlak                      | -0,7 bar   |
| Nominal operating pressure (psi)           | -10,15 psi   |
| Pogonski medij                             | atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa korozione otpornosti KBK             | 1 - niska otpornost na koroziju                    |
| PWIS conformity                            | VDMA24364 zone III                                 |
| Sigurnost hrane                            | Vidi dodatne informacije                           |
| Temperatura okoline                        | -20 ... 60 °C                                      |
| Sila držanja na nominalnom radnom tlaku    | 503,6 N  |
| Poprečna sila kod nazivnog pogonskog tlaka | 482,5 N  |
| Težina proizvoda                           | 222 g  |
| Vrsta pričvršćenja                         | preko vakuumskog priključka                        |
| Vakuumski priključak                       | M10  |
| Boja                                       | plavo  |
| Tvrdoća po Shoreu                          | 60 +/- 5   |
| Material of threaded plug                  | Čelik poniklan<br>POM<br>Čelik pocinčan i kromiran |
| Materijal - napomena                       | RoHS sukladno                                      |
| Material suction cup                       | PUR  |