

Usisna zdjelica komplet ESS-150-SU

Broj artikla: 189327

FESTO

lako izmjenjivo,



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Min. radijus radnog predmeta R | 480 mm |
| Nazivni promjer | 10 mm |
| Promjer usisne zdjelice | 150 mm |
| Volumen usisne zdjelice | 173,826 cm ³ |
| Položaj priključka | gore |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Dodjeljivanje držača usisne zdjelice | Veličina 6 |
| Oblik usisnika | okrugli plosnati |
| Operating pressure MPa | -95 ... 0 kPa |
| Pogonski tlak | -0,95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13,775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -70 kPa |
| Nazivni pogonski tlak | -0,7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10,15 psi |
| Pogonski medij | atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Sigurnost hrane | Vidi dodatne informacije |
| Temperatura okoline | -20 ... 60 °C |
| Sila držanja na nominalnom radnom tlaku | 900 N |
| Poprečna sila kod nazivnog pogonskog tlaka | 1.000 N |
| Težina proizvoda | 719 g |
| Vrsta pričvršćenja | preko vakuumskog priključka |
| Vakuumski priključak | M20x2 |
| Boja | plavo |
| Tvrdoća po Shoreu | 60 +/- 5 |
| Material of threaded plug | NBR Čelik poniklan Čelik pocinčan i kromiran |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material suction cup | PUR |