


Usisna zdjelica komplet ESS-200-SU

Broj artikla: 189331

FESTO

lako izmjenjivo,



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Min. radijus radnog predmeta R	680 mm
Nazivni promjer	10 mm
Promjer usisne zdjelice	200 mm
Volumen usisne zdjelice	245,454 cm ³
Položaj priključka	gore
Položaj ugradnje	proizvoljno
Dodjeljivanje držača usisne zdjelice	Veličina 6
Oblik usisnika	okrugli plosnati
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Pogonski tlak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nazivni pogonski tlak	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Sila držanja na nominalnom radnom tlaku	1.610 N
Poprečna sila kod nazivnog pogonskog tlaka	1.000 N
Težina proizvoda	1.198 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskeg priključka
Vakuumski priključak	M20x2
Boja	plavo
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Material of threaded plug	NBR Čelik poniklan Čelik pocinčan i kromiran
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material suction cup	PUR