


Usisna zdjelica komplet ESS-80-BS

Broj artikla: 189396

FESTO

Iako izmjenjivo,



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Kompenzacije visine usisne čašice	10 mm
Min. radijus radnog predmeta R	430 mm
Nazivni promjer	6 mm
Promjer usisne zdjelice	80 mm
Volumen usisne zdjelice	63,9 cm ³
Položaj priključka	gore
Položaj ugradnje	proizvoljno
Dodjeljivanje držača usisne zdjelice	Veličina 5
Oblik usisnika	okrugli nabrani mijeh 1,5-struki
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Pogonski tlak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nazivni pogonski tlak	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura okoline	-30 ... 180 °C
Sila držanja na nominalnom radnom tlaku	213,6 N
Poprečna sila kod nazivnog pogonskog tlaka	93 N
Težina proizvoda	139 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumnog priključka
Vakuumski priključak	M10
Boja	transparentno
Tvrdoća po Shoreu	50 +/- 5
Material of threaded plug	Čelik poniklan POM Čelik pocinčan i kromiran
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material suction cup	VMQ (silikon)