


Plosnati kabel KASI-1,5-Y-100

Broj artikla: 18940

FESTO

za ASI-sustavne komponente.
Opseg isporuke 100 metara, žuto



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Težina proizvoda	71 g
Područje pogonskog napona DC	≤ 75 V
Područje pogonskog napona AC	≤ 60 V
Strujna opteretivost	3 A
Duljina kabla	100 m
Mehanička zaštita	IP65 kod zatvorenih krajeva žila
Temperatura okoline	-40 ... 85 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material cable sheath	Gumena smjesa
Boja, kabelski plašt	žuto