

Usisna zdjelica komplet ESS-15X45-ON

Broj artikla: 189415

FESTO

Iako izmjenjivo,



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	6 mm
Veličina usisne zdjelice	15x45 mm
Volumen usisne zdjelice	1,57 cm ³
Položaj priključka	gore
Položaj ugradnje	proizvoljno
Dodjeljivanje držača usisne zdjelice	Veličina 5
Oblik usisnika	ovalan, plosnat
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Pogonski tlak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nazivni pogonski tlak	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura okoline	-10 ... 70 °C
Sila držanja na nominalnom radnom tlaku	32 N
Horizontalna poprečna sila kod nazivnog pogonskog tlaka	43 N
Vertikalna poprečna sila kod nazivnog pogonskog tlaka	35 N
Težina proizvoda	23,8 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	M10
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	50 +/- 5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material suction cup	NBR