

# Vod adresa KASI-ADR

Broj artikla: 18960

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Protokol	AS-Interface
Konstruktivna struktura	T-distributor with cables on both sides
Tip razvoda	2 za 1
Dodatne funkcije	Connecting the programming device to an ASInterface component via AS-i flat cable
Identifikacija kabela	Bez držača natpisne oznake
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Kutni
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	AS-Interface
Električni spoj 1, broj pinova/žica	2
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	2
Električni spoj 1, tip ugradnje	Plug-in
Električni spoj 2, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 2, dizajn	okruglo
Električni spoj 2, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 2, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	M12x1, A-coded u skladu s EN 61076-2-101
Električni spoj 2, broj pinova/žica	4
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	2
Električni spoj 2, tip ugradnje	Plug-in
Električni spoj 3, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 3, dizajn	okruglo
Električni spoj 3, tip konektora	Utikači
Električni spoj 3, kabelski izlaz	Kutni
Električni spoj 3, tehnologija spajanja	M12x1, A-coded u skladu s EN 61076-2-101
Električni spoj 3, broj pinova/žica	4
Električni spoj 3, zauzeti pinovi/žice	2
Električni spoj 3, tip ugradnje	Plug-in
Područje pogonskog napona DC	0 ... 48 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 48 V
Strujna opteretivost kod 40°C	3 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,5 kV
Dužina kabela 1	2,4 m
Dužina kabela 2	0,1 m
Svojstvo vodiča	Standard
Uvjeti ispitivanja kabela	Uvjeti ispitivanja na upit
Struktura kabla	2x1,5
Nazivni presjek vodiča	1,5 mm <sup>2</sup>
Mehanička zaštita	IP20
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-40 ... 85 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-25 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions

Svojstvo	Vrijednost
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	2
Material cable sheath	Gumena smjesa
Boja, kabelski plašt	žuto
Boja, kućište	crno