

Zakretni pogon DRD-150-F14-PS

Broj artikla: 189795

FESTO

dvoradni, zračni priključak prema VDI/VDE 3845, direktna montaža namur-ventila.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	ISO 5211 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Prigušivanje	bez prigušivanja
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski tlak	2 ... 10 bar
ATEX kategorija plina	II 2G
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	c T6
ATEX kategorija prašine	II 2D
Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina	c 60°C
Ex temperatura okoline	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX)
Klasa korozione otpornosti KBK	3
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Okretni moment kod 6 bara	1.517 Nm
Težina proizvoda	30.000 g
Pneumatski priključak	G1/4
Informacija o materijalu, pogonsko vratilo	Čelik
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijska legura za gnječenje