

# Zakretni pogon DRE-2-F03-Q12-FS-PS

Broj artikla: 189922

FESTO

jednoradni, zračni priključak prema VDI/VDE 3845, direktna montaža  
Namur-ventila.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina aktuatora	2
Slika bušenja prirubnice	F03
Kut zakretanja	90 deg
Armaturni priključak odgovara normi	ISO 5211
Prigušivanje	bez prigušivanja
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcioniranja	jednoradni
Konstruktivna struktura	Zupčasta letva / mali zupčanik
Prepoznavanje pozicije	bez
Ventilski priključak odgovara normi	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Pogonski tlak	2 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	3
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Potrošnja zraka kod 6 bara po ciklusu 0°-90°-0°	1,2 l
Težina proizvoda	600 g
Priključak vratila	V09
Pneumatski priključak	Priključna ploča G1/8
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom
Informacija o materijalu, pogonsko vratilo	Aluminij eloksirano
Informacija o materijalu, poklopac	PA
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminij eloksirano