



Amortizer YSR-8-8-D

Broj artikla: 189980

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	8
Hod	8 mm
Prigušivanje	podesivo tvrda karakteristika
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. naletna brzina	3 m/s
Vrijeme povrata, kratko	0,4 s
Vrijeme povrata, dugo	1 s
Način funkcioniranja	jednoradni tlačno
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Duljina prigušivanja	8 mm
Maks. sila na graničnik	400 N
Maks. primljena energija po hodu	4 J
Maks. primljena energija po satu	24.000 J
Maks. preostala energija	0,01 J
Sila povrata	3 N
Težina proizvoda	60 g
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Mjed poniklano
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik