


Manometar PAGL-HP3-63-60-G14-RC

Broj artikla: 1908519

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Pokazno područje [bara]	0 ... 60 bar
Display range	0 ... 6 MPa 0 ... 870 psi
Odgovara normi	EN 837-1
Nazivna veličina, manometar	63
Konstruktivna struktura	Manometar s Bourdonovom cijevi
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Pogonski medij	Inertni plinovi neutralne tekućine
Operating pressure MPa	0 ... 6 MPa
Pogonski tlak	0 ... 60 bar
Operating pressure	0 ... 870 psi
Faktor izmjeničnog opterećenja	0,66
Klasa točnosti mjerenja	1,6
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura ležaja	-40 ... 70 °C
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Položaj priključka	Radijalno dolje
Pneumatski priključak	G1/4
materijali u dodiru s medijem	Mjed
Material of threaded plug	Mjed
Material housing	Čelik
Material screen	PS
Boja, kućište	srebrno
Težina proizvoda	80 g
Uputa o mediju pogona i upravljanja	bez acetilena bez kisika
Skala	Triple scale bara (eksterno) MPa (outer scale) psi (unutra)