


Manometar MA-15-10-QS-3/8-U

Broj artikla: 190938

FESTO

s pokaznom jedinicom psi.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Pokazno područje [bara]	0 ... 10 bar
Odgovara normi	EN 837-1
Nazivna veličina, manometar	15
Konstruktivna struktura	Manometar s Bourdonovom cijevi bez mjernog mehanizma
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Pogonski medij	Inertni plinovi neutralne tekućine
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Faktor izmjeničnog opterećenja	0,66
Klasa točnosti mjerenja	5
Mehanička zaštita	IP53
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Položaj priključka	Stražnja strana centrična
Pneumatski priključak	QS-3/8
materijali u dodiru s medijem	Mjed
Informacija o materijalu, navojni čep	Mjed
Informacija o materijalu, kućište	Čelik
Informacija o materijalu, okno za gledanje	PC
Boja, kućište	crno
Težina proizvoda	10 g
Uputa o mediju pogona i upravljanja	bez kisika bez acetilena