


# Povratni ventil HBM-1/16-QS-1/8-U

Broj artikla: 190945

FESTO

Protok od QS-utičnog priključka prema vanjskom navoju.  
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.  
Ovaj tip prikladan je za vakuum.  
Napušten tip. Isporuka do 2011.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	QS-1/8
Pneumatski priključak 2	NPT1/16-27
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Pogonski tlak	-1 ... 10 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Informacija o materijalu, kućište	Mjed
Pogonski medij	filtrirani, nezauljeni komprimirani zrak filtrirani, zauljeni komprimirani zrak
Težina proizvoda	13 g