


Vakuumski usisnik ESV-20-ES

Broj artikla: 191025

FESTO

Potrošni element, lako izmjenljiv.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Min. radijus radnog predmeta R | 30 mm |
| Promjer usisne zdjelice | 20 mm |
| Volumen usisne zdjelice | 0,722 cm ³ |
| Položaj priključka | gore |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Oblik usisnika | okrugli, ekstra dubok |
| Operating pressure MPa | -95 ... 0 kPa |
| Pogonski tlak | -0,95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13,775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -70 kPa |
| Nazivni pogonski tlak | -0,7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10,15 psi |
| Pogonski medij | atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Sigurnost hrane | Vidi dodatne informacije |
| Temperatura okoline | -30 ... 180 °C |
| Sila držanja na nominalnom radnom tlaku | 17 N |
| Težina proizvoda | 1,6 g |
| Boja | transparentno |
| Tvrdoća po Shoreu | 50 +/- 5 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material suction cup | VMQ (silikon) |