

Vakuumski usisnik ESV-60-EF

Broj artikla: 191042

FESTO

Potrošni element, lako izmjenljiv.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Min. radijus radnog predmeta R	120 mm
Promjer usisne zdjelice	60 mm
Volumen usisne zdjelice	14,445 cm ³
Položaj priključka	gore
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik usisnika	okrugli, ekstra dubok
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Pogonski tlak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nazivni pogonski tlak	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura okoline	-10 ... 200 °C
Sila držanja na nominalnom radnom tlaku	162,5 N
Težina proizvoda	21 g
Boja	sivo
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material suction cup	FPM