


# Vakuumski usisnik ESV-40-BS

Broj artikla: 191062

FESTO

Potrošni element, lako izmjenljiv.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                | Vrijednost   |
|---|--|
| Kompenzacije visine usisne čašice       | 9,5 mm   |
| Min. radijus radnog predmeta R          | 90 mm  |
| Promjer usisne zdjelice                 | 40 mm  |
| Volumen usisne zdjelice                 | 11,699 cm <sup>3</sup>                             |
| Položaj priključka                      | gore   |
| Položaj ugradnje                        | proizvoljno  |
| Oblik usisnika                          | okrugli nabrani mijeh 1,5-struki                   |
| Operating pressure MPa                  | -95 ... 0 kPa                                      |
| Pogonski tlak                           | -0,95 ... 0 bar                                    |
| Operating pressure                      | -13,775 ... 0 psi                                  |
| Nominal operating pressure              | -70 kPa  |
| Nazivni pogonski tlak                   | -0,7 bar   |
| Nominal operating pressure (psi)        | -10,15 psi   |
| Pogonski medij                          | atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| PWIS conformity                         | VDMA24364 zone III                                 |
| Sigurnost hrane                         | Vidi dodatne informacije                           |
| Temperatura okoline                     | -30 ... 180 °C                                     |
| Sila držanja na nominalnom radnom tlaku | 52,3 N   |
| Težina proizvoda                        | 9,8 g  |
| Boja                                    | transparentno                                      |
| Tvrdoća po Shoreu                       | 50 +/- 5   |
| Materijal - napomena                    | RoHS sukladno                                      |
| Material suction cup                    | VMQ (silikon)                                      |