


Vakuumski usisnik ESV-80-BN

Broj artikla: 191066

FESTO

Potrošni element, lako izmjenljiv.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Kompenzacije visine usisne čašice | 10 mm |
| Min. radijus radnog predmeta R | 430 mm |
| Promjer usisne zdjelice | 80 mm |
| Volumen usisne zdjelice | 63,9 cm ³ |
| Položaj priključka | gore |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Oblik usisnika | okrugli nabrani mijeh 1,5-struki |
| Operating pressure MPa | -95 ... 0 kPa |
| Pogonski tlak | -0,95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13,775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -70 kPa |
| Nazivni pogonski tlak | -0,7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10,15 psi |
| Pogonski medij | atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Sigurnost hrane | Vidi dodatne informacije |
| Temperatura okoline | -10 ... 70 °C |
| Sila držanja na nominalnom radnom tlaku | 213,6 N |
| Težina proizvoda | 39 g |
| Boja | crno |
| Tvrdoća po Shoreu | 50 +/- 5 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material suction cup | NBR |