

Okrugli cilindar ESEU-8-10-P-A

Broj artikla: 191127

FESTO

Završni poklopac s navojnim rukavcem i zakretnim ležajem
Napušten tip. Isporuka do 2011.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	10 mm
Promjer klipa	8 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Cijev cilindra
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Varijante	jednostrana klipnjača
Pogonski tlak	2 ... 6 bar
Način funkcioniranja	jednoradni tlačno
Pogonski medij	osušeni zrak, zauljen ili nezauljen
Klasa korozije otpornosti KBK	1
Temperatura okoline	0 ... 80 °C
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	24,6 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	4,3 g
Prirast težine po 10 mm hoda	2,3 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	14,4 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Pneumatski priključak	M3
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, brtve	NBR TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, kućište	visokolegirani čelik, nehrđajući
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik, nehrđajući