

# Okrugli cilindar ESEU-10-25-P-A-MA

Broj artikla: 191137

FESTO

Završni poklopac s priključkom zraka aksijalno prema osi cilindra.  
Napušten tip. Isporuka do 2011.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	25 mm
Promjer klipa	10 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Cijev cilindra
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Varijante	priključak komprimiranog zraka aksijalno
Pogonski tlak	2 ... 6 bar
Način funkcioniranja	jednoradni tlačno
Pogonski medij	osušeni zrak, zauljen ili nezauljen
Klasa korozije otpornosti KBK	1
Temperatura okoline	0 ... 80 °C
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	41,6 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	5,5 g
Prirast težine po 10 mm hoda	2,5 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	18,9 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, brtve	NBR TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, kućište	visokolegirani čelik, nehrđajući
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik, nehrđajući