

Amortizer YSRW-10-17

Broj artikla: 191195

FESTO

samopodesivo, s progresivnom karakteristikom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	10
Hod	17 mm
Prigušivanje	samopodesivi meka karakteristika
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. naletna brzina	3 m/s
Vrijeme povrata, kratko	0,2 s
Vrijeme povrata, dugo	1 s
Način funkcioniranja	jednoradni tlačno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Duljina prigušivanja	17 mm
Maks. sila na graničnik	700 N
Maks. primljena energija po hodu	8 J
Maks. primljena energija po satu	30.000 J
Maks. preostala energija	0,03 J
Sila povrata	3,5 N
Težina proizvoda	54 g
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing	Čelik pocinčan
Material piston rod	visokolegirani čelik