


Vakuumski filter ESF-4A

Broj artikla: 191203

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Finoća filtra	10 µm
Pogonski tlak	-0,95 ... 4 bar
Flow rate at negative pressure of -0.075 MPa (-0.75 bar, -10.875 psi)	260 l/min
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	19 g
Vrsta pričvršćenja	s vanjskim navojem preko vakuumskog priključka
Pneumatski priključak	M6
Vakuumski priključak	M6
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material filter	PVF
Material housing	Aluminij Mjed poniklana