

Tandem cilindar DNCT-2"- -PPV-A-S6

Broj artikla: 191219


FESTO

prema ISO 15552, s profilnom cilindarskom cijevi, za prepoznavanje pozicije, s obostrano podesivim prigušivanjem krajnjih položaja, s toplootpornom izvedbom.

Detekcija pozicije moguća je samo u cilindarskoj cijevi sa strane klipnjače.



Prikaz primjera



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---|
| Hod | 2 ... 500 mm |
| Zasnovano na normi | ISO 15552 (dosad također VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Prigušivanje | PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo |
| Način funkcioniranja | dvoradno |
| Operating pressure MPa | 0,06 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak | 0,6 ... 10 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Duljina prigušivanja | 22 mm |
| Pneumatski priključak | 1/4 NPT |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material cover | Aluminijski tlačni lijev |
| Material seals | FPM |
| Material housing | Aluminijska legura za gnječenje |
| Material piston rod | visokolegirani čelik |