



# Magnetni ventil

## MN2H-2X30-D-01-S-ZSR

Broj artikla: 191349

FESTO

s centralnim utikačem, okruglim.  
Napušten tip. Isporuka do 2009.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	2x3/2 otvoren, monostabilan
Način aktiviranja	električno
Širina	26 mm
Normalni nazivni protok	900 l/min
Pogonski tlak	2 ... 10 bar
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Vrsta resetiranja	pneumatska opruga
Mehanička zaštita	IP65
Nazivni promjer	8 mm
Mjera rastera	27 mm
Funkcija odlaznog zraka	može se prigušiti
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odgovara normi	VDMA 24563
Ručno pomoćno aktiviranje	s priborom se fiksira
Vrsta upravljanja	predupravljano
Opskrba zrakom upravljanja	eksterno
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Tlak upravljanja	0,9 ... 10 bar
b-vrijednost	0,27
C vrijednost	3,8 l/sbar
Vrijeme sklapanja isklj	29 ms
Vrijeme uklapanja uklj	18 ms
Parametri svitka	24V DC: 1,5W
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm, nauljen ili nenauljen Vakuum
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura medija	-10 ... 50 °C
Medij upravljanja	filtrirani komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm, nauljen ili nenauljen
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Težina proizvoda	320 g
Električni priključak	Centralni utikač okrugli oblik M12x1
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Priključak, upravljački pomoćni zrak 12/14	Priključna ploča veličine 01 prema VDMA 24563
Priključak, upravljački odlazni zrak 82/84	Priključna ploča veličine 01 prema VDMA 24563
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča veličine 01 prema VDMA 24563
Pneumatski priključak 2	Priključna ploča veličine 01 prema VDMA 24563
Pneumatski priključak 3	Priključna ploča veličine 01 prema VDMA 24563
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev