


Ventilski blok VDMA-01/02

Broj artikla: 191403

FESTO

Tip 14, sa standardnim ventilima prema ISO 15407-1.
Za konfiguraciju proizvod prethodno položiti u kupovnu košaru.
Kod ovog proizvoda, već prema konfiguraciji, tehnički podaci i odgovarajući pribor mogu odstupati od liste podataka.
Napušten tip. Isporuka do 2009.



Tehnički podaci

~ConfIndependentDatasheet

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	2x3/2 otvoren/zatvoren, monostabilan 2x3/2 zatvoren, monostabilan 2x3/2 otvoren, monostabilan 5/2 monostabilan 5/2 bistabilan 5/2 bistabilan-dominantan 5/3 stavljen pod tlak 5/3 odzračen 5/3 zatvoren
Normalni nazivni protok	440 ... 1.000 l/min
Pogonski tlak	-0,9 ... 16 bar
Električno aktiviranje	Pojedinačni priključak
Maks. broj ventilskih mjesta	16
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Širina	18 mm 26 mm
Mehanička zaštita	IP65
Funkcija odlaznog zraka	može se prigušiti
Način aktiviranja	električno
Tip bloka	14
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Opskrba zrakom upravljanja	eksterno interno
Struktura ventilskog bloka	modularno i može se proširiti
Tlak upravljanja	3 ... 10 bar
Nazivni pogonski napon AC	24 V
Nazivni pogonski napon DC	12 V 24 V
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
Temperatura medija	-10 ... 60 °C