



Spremnik stlačenog zraka VZS-5-B

Broj artikla: 192160

FESTO

prema EZ-smjernici 87/404/EEZ i EN 286-1:1998.
Napušten tip. Isporuka do 2011.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Volumen	5 l
Položaj ugradnje	Ispust kondenzata prema dolje
Odgovara normi	EN 286-1
Pogonski tlak	-0,95 ... 16 bar
Pogonski medij	Dušik Komprimirani zrak
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-jednostavni spremnici-smjernica
Klasa korozione otpornosti KBK	4
Temperatura medija	-10 ... 100 °C
Temperatura okoline	-10 ... 100 °C
Dozvola	TÜV
Maks. pritezni moment, priključni navoj	130 Nm
Maks. pritezni moment, ispušni kondenzata	27 Nm
Težina proizvoda	3.500 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Priključak ispušni kondenzata	G3/8
Pneumatski priključak	G1
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Informacija o materijalu, spremnik stlačenog zraka	Čelik lakirano