

Plosni portal EXCH-40-

Broj artikla: 1923050

FESTO



Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	40
Položaj ugradnje	okomito vodoravno
Konstruktivna struktura	Plošni portal
Pogonski tlak	≤ 8 bar
Maks. ubrzanje, horizontalno	50 m/s ²
Maks. ubrzanje, vertikalno	30 m/s ²
Maks. brzina, horizontalno	5 m/s
Maks. brzina, vertikalno	4 m/s
Točnost ponavljanja	$\pm 0,1$ mm
Trajanje uključenosti	100 %
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-strojevi-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 % ne kondenzira se
Razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	10 ... 50 °C
Nazivno opterećenje s maksimalnim dinamičkim odzivom	4 kg
Vrsta pričvršćenja	Sa setom za prilagodbu Sa setom za prilagodbu s utorskim klizačima
Materijal - napomena	RoHS sukladno