

Utičnica MSSD-C-S-M16

Broj artikla: 192748

FESTO

sa zareznom tehnikom stezanja



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Učestalost priključivanja	10
Vrsta pričvršćenja	na magnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	38 g
Električni priključak	4-polno Utičnica Plug pattern type A to EN 175301-803
Promjer kabela	5,5 ... 8 mm
Nazivni presjek vodiča	0,5 ... 1 mm ²
Mehanička zaštita	IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA
Boja, kućište	crno