



Priključni vod KMP4-25P-5-PUR

Broj artikla: 193018

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--------------------------------------|
| Zasnovano na normi | DIN 41652 |
| Identifikacija kabela | s priborom |
| Učestalost priključivanja | 50 |
| Težina proizvoda | 702 g |
| Električni spoj 1, funkcija | Strana Fieldbus uređaja |
| Električni spoj 1, dizajn | uglast |
| Električni spoj 1, tip konektora | Utičnica |
| Električni spoj 1, kabelski izlaz | Kutni |
| Električni spoj 1, tehnologija spajanja | Sub-D |
| Električni spoj 1, broj pinova/žica | 25 |
| Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice | 25 |
| Električni spoj 1, tip ugradnje | 2x M3 screws |
| Električni spoj 2, funkcija | Strana upravljačke jedinice |
| Električni spoj 2, tip konektora | Kabel |
| Električni spoj 2, tehnologija spajanja | otvoreni kraj |
| Električni spoj 2, broj pinova/žica | 25 |
| Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice | 25 |
| Područje pogonskog napona DC | 0 ... 30 V |
| Nazivni pogonski napon DC | 24 V |
| Strujna opteretivost kod 40°C | 3 A |
| Čvrstoća na udarno naprezanje | 1 kV |
| Duljina kabla | 5 m |
| Svojstvo vodiča | Suitable for energy chains |
| Uvjeti ispitivanja kabela | Uvjeti ispitivanja na upit |
| Radius savijanja, fiksna instalacija kabela | ≥ 31 mm |
| Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela | ≥ 51 mm |
| Promjer kabela | 9,8 mm |
| Odstupanje promjera kabela | ± 0,4 mm |
| Struktura kabla | 25x0,25 |
| Nazivni presjek vodiča | 0,25 mm ² |
| Krajevi žila | Cut off bluntly |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Opaska o stupnju zaštite | u montiranom stanju |
| Temperatura okoline | -40 ... 70 °C |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -40 ... 70 °C |
| Temperatura ležaja | -25 ... 75 °C |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Stupanj onečišćenja | 3 |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Boja, kabelski plašt | sivo |
| Material housing | PA |
| Boja, kućište | crno |
| Material seals | NBR |
| Material electrical contact | Pozlaćena bakrena slitina |