



# Prigušno-povratni ventil GRLZ-1/8-QS-4-D

Broj artikla: 193157

★ Osnovni proizvodni program

za prigušivanje dolaznog zraka, sa zakretnim priključkom.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrijednost  |
|--|---|
| Funkcija ventila   | Funkcija dolaznog zraka-prigušivanja-nepovratna   |
| Pneumatski priključak 1  | QS-4  |
| Pneumatski priključak 2  | G1/8  |
| Element namještanja  | Vijak s prorezom                                  |
| Vrsta pričvršćenja   | na uvrtnje  |
| Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja                                  | 160 l/min   |
| Normalni nazivni protok u povratnom smjeru                                     | 120 ... 190 l/min                                 |
| Temperatura okoline  | -10 ... 60 °C                                     |
| Maritime classification  | see certificate                                   |
| Položaj ugradnje   | proizvoljno                                       |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja                                | 0,2 ... 10 bar                                    |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)  | 300 l/min   |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 260 ... 290 l/min                                 |
| Pogonski medij   | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja  | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L                                 |
| Temperatura medija   | -10 ... 60 °C                                     |
| Nazivni moment pritezanja  | 3 Nm  |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja                                       | ± 10 %  |
| Težina proizvoda   | 22 g  |
| Material of threaded plug  | Aluminijska legura za gnječenje                   |
| Materijal - napomena   | RoHS sukladno                                     |
| Material seals   | NBR   |
| Material release ring  | POM   |
| Material adjusting screw   | Mjed  |
| Material swivel fitting  | Cinkov tlačni lijev<br>kromatirano                |