

# Zaporni ventil HEP-3/8-D-MINI

Broj artikla: 193245

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

za pripremne grupe.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Način aktiviranja	pneumatski
Princip brtvljenja	mekano
Funkcija odlaznog zraka	ne prigušuje se
Ručno pomoćno aktiviranje	bez
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Pogonski tlak	0 ... 16 bar
Tlak upravljanja	3 ... 16 bar
C vrijednost	7,7 l/sbar
b-vrijednost	0,3
Normalni nazivni protok	1.600 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Materijal - napomena	RoHS sukladno
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Težina proizvoda	223 g
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Priključak, upravljački zrak 12	G1/8
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijski tlačni lijev