

Standardni cilindar DNA-2"- -

Broj artikla: 193384

FESTO

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.
Kod ovog proizvoda mogu, već prema konfiguraciji, odstupati slike,
tehnički podatci s liste podataka i odgovarajući pribor.



Prikaz primjera

Tehnički podaci

~ConfIndependentDatasheet

Svojstvo	Vrijednost
Hod	0,5 ... 80 "
Promjer klipa	2"
Zasnovano na normi	ANSI/NFPA
Pogonski tlak	0,6 ... 12 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Temperatura okoline	≥ -20 °C
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik