

Plastična savitljiva cijev PLN-6X1-NT

Broj artikla: 193404

FESTO

visoka postojanost na kemikalije i hidrolizu.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Vanjski promjer | 6 mm |
| Radijus savijanja, mjerodavan za protok | 32 mm |
| Unutarnji promjer | 4 mm |
| Min. radijus savijanja | 11 mm |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1,4 MPa |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi | -0,95 ... 14 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 203 psi |
| Uputa za pogonski tlak | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C |
| Dozvola | TÜV |
| Mjesto izdavanja certifikata | B 013277 0506 00 |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Klasa čistog prostora | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Sigurnost hrane | Vidi dodatne informacije |
| Temperatura okoline | -30 ... 80 °C |
| Težina proizvoda prema duljini | 0,0147 kg/m |
| Pneumatski priključak | za utični priključak vanjski promjer 6 mm za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 4 mm s maticom za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 4 mm |
| Boja | prirodno |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material tubing | PE |