

Mijeh EB-325-215

Broj artikla: 193790

FESTO

bez održavanja, bez Stick Slip efekta.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	325
Potrebni promjer ugradnje	340 mm
Hod	215 mm
Maks. visina, izvučeno	305 mm
Maks. prekretni kut	20 deg
Maks. devijacija	20 mm
Min. visina ugradnje	75 mm
Način funkcioniranja	jednoradni
Pogonski tlak	0 ... 8 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak do ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 70 °C
Sila povrata	300 N
Težina proizvoda	4.800 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material bellows	NR/BR
Material housing	Čelik pocinčano