

Prigušno-povratni ventil GR-QS-4

Broj artikla: 193967

FESTO

podesiva količina protoka u jednom smjeru protoka.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Prigušno-nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	QS-4
Pneumatski priključak 2	QS-4
Element namještanja	Narovašeni vijak
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče s prolaznim provrtom s priborom po izboru:
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	110 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	165 l/min
Pogonski tlak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Material housing	PA ojačan
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	12 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material knurled head	PA ojačan
Material adjusting screw	visokolegirani čelik