


Uređaj za posluživanje SPC200-MMI-1F

broj artikla: 194018

FESTO

za stavljanje u pogon, programiranje i dijagnozu.
Napušteni tip. Isporuka do 2007.



Tehnički podaci

Obilježje	Vrijednost
Potporna konfiguracije	EDS datoteka
Pokaz	2 x 16 znakova LCD-Display
Elementi za posluživanje	6 tipaka Tipkovnica s folijom
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Tipična primljena struja, uvlačenje	50 mA
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	prema EU-EMV-smjernici
Vrsta zaštite	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	225 g
Izvedba MMI sučelja	RS232C galvansko razdvajanje 9600 - 115200 Baud 8 bita podataka 1 stop bit even parity bez rukovanja
Električni priključak, pogonski napon	Stezna letva 3-polno
Električni priključak MMI-1	Utikači SUB-D 9-polno