


Plosnati cilindar DZF-11/16"-1/2"-P-A

Broj artikla: 194145

FESTO

osigurano od zakretanja, za prepoznavanje pozicija, s elastičnim prigušnim prstenima u krajnjim položajima. Različite mogućnosti pričvršćenja, sa ili bez dodatnih elemenata pričvršćenja.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Hod | 0,5 " |
| Promjer klipa | 11/16" |
| Maksimalni kut uvrtnja klipnjače +/- | 1,2 deg |
| Prigušivanje | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Način funkcioniranja | dvoradno |
| Osiguranje od zakretanja / vođenje | Ovalni klip |
| Operating pressure MPa | 0,1 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak | 1 ... 10 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 123 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 153 N |
| Pokretna masa kod hoda 0 mm | 24 g |
| Prirast pokretne mase po 10 mm hoda | 2,3 g |
| Prirast težine po 10 mm hoda | 4 g |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm | 107 g |
| Pneumatski priključak | 10-32 UNF-2B |
| Material cover | Aluminij |
| Material seals | FPM TPE-U(PU) |
| Material housing | Aluminijska legura za gnječenje |
| Material piston rod | visokolegirani čelik, nehrđajući |