

Utični priključak CQ-1-28H

Broj artikla: 194589

FESTO

za velike protoke.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	23 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Brtveni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina pakiranja	1
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 7 bar
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Nazivni moment pritezanja	62,5 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	200 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1
Pneumatski priključak 2	Utičnica CQ-28
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Mjed
Material release ring	POM
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nehrđajući